

1000W切割灯通道表 (41CH)

通道1	名称	数值	描述		
CH1	频闪	0-19	关光		
		20-24	开光		
		25-64	由慢到快频闪		
		65-69	开光		
		70-84	由慢到快渐变频闪1		
		85-89	开光		
		90-104	由慢到快渐变频闪2		
		105-109	开光		
		110-124	由慢到快渐变频闪3		
		125-129	开光		
		130-144	由慢到快随机频闪		
		145-255	开光		
		CH2	调光	0-255	0-100%调光
		CH3	调光微调	0-255	
CH4	C	0-255			
CH5	微调	0-255			
CH6	M	0-255			
CH7	微调	0-255			
CH8	Y	0-255			
CH9	微调	0-255			
CH10	CTO	0-255			
CH11	微调	0-255			
CH12	颜色	0-5	白光		
		6-11	颜色1		
		12-17	颜色2		
		18-23	颜色3		
		24-29	颜色4		
		30-35	颜色5		
		36-41	颜色6		
		42-47	颜色7		
		48-127	线性颜色		
		128-190	由快到慢正向流水		
		191-192	停止		
		193-255	由慢到快反向流水		
CH13	旋转图案	0-6	白光		
		7-13	图案1		
		14-20	图案2		
		21-27	图案3		
		28-34	图案4		
		35-41	图案5		
		42-55	图案6		
		56-62	由慢到快抖动图案1		
		63-69	由慢到快抖动图案2		
		70-76	由慢到快抖动图案3		
		77-83	由慢到快抖动图案4		
		84-90	由慢到快抖动图案5		
		91-104	由慢到快抖动图案6		
		105-179	由快到慢正向流水		
		180-191	停止		
		192-255	由慢到快反向流水		
CH14	图案自转	0-127	0-400度		
		128-190	由快到慢正向流水		
		191-192	停止		
		193-255	由慢到快反向流水		
CH15	自转微调	0-255			
		0-6	白光		
		7-13	图案1		
		14-20	图案2		
		21-27	图案3		

CH16	图案	28-34	图案4
		35-41	图案5
		42-48	图案6
		49-55	图案7
		56-62	图案8
		63-69	由慢到快抖动图案1
		70-76	由慢到快抖动图案2
		77-83	由慢到快抖动图案3
		84-90	由慢到快抖动图案4
		91-97	由慢到快抖动图案5
		98-104	由慢到快抖动图案6
		105-111	由慢到快抖动图案7
		112-118	由慢到快抖动图案8
		119-185	由快到慢正向流水
		186-188	停止
189-255	由慢到快反向流水		
CH17	效果盘	0-4	无
		5-127	0-400度
		128	慢速反向流水
		129-192	停止
		193-255	由慢到快反向流水
CH18	雾化	0-255	
CH19	棱镜1	0-10	移开棱镜
		11-255	棱镜1
CH20	棱镜1自转	0-127	0-400度
		128-190	由快到慢正向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快反向流水
CH21	棱镜2	0-10	移开棱镜
		11-255	棱镜2
CH22	棱镜2自转	0-127	0-400度
		128-190	由快到慢反向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快正向流水
CH23	光圈	0-255	由大到小
CH24	放大	0-255	由小到大
CH25	自动对焦	0-10	无（自动对焦用CH27微调）
		11-63	5米
		64-127	7.5米
		128-191	10米
		192-255	15米
CH26	调焦	0-255	由远到近
CH27	调焦微调	0-255	
CH28	切片1	0-255	线性插入
CH29	切片2	0-255	线性插入
CH30	切片3	0-255	线性插入
CH31	切片4	0-255	线性插入
CH32	切片5	0-255	线性插入
CH33	切片6	0-255	线性插入
CH34	切片7	0-255	线性插入
CH35	切片8	0-255	线性插入
CH36	切盘	0-255	切片角度
CH37	X轴	0-255	0-540度
CH38	X轴微调	0-255	0-2度
CH39	Y轴	0-255	0-270度
CH40	Y轴微调	0-255	0-1度
CH41	功能	0-9	无功能
		10月14日	6秒后复位整灯
		15	无功能
		16-17	6秒后复位效果电机
		18	6秒后复位XY电机
		19-255	无功能